

ANKOM A200i 半自动纤维分析仪参数及配置

仪器参数



滤袋结构	25 μm 孔隙三维结构
采样量/袋	0.5~1.0 g
纤维素范围	0%~100%
样品批处理量	1~24 个
每次测定耗时	120 min
日处理量（8 小时计）	最多 96 个粗纤维或 144 个（中性洗涤纤维或酸性洗涤纤维）
结果标准差	≤±0.1%
重复性精度	≤±0.5%
自动化程度	全自动加热、搅动，手动注入溶剂和热水。
处理温度范围	室温~100℃
控温精度	±0.1℃
安全性	密闭环境，脱手工作
环境要求	常规实验室，无需通风厨
主要用材	整机不锈钢结构，反应缸为加厚不锈钢，耐高温高压和防化学腐蚀

仪器规格

外型尺寸（宽×深×高）	16"×9"×20"
工作电压	220~240 V，50~60 Hz
仪器重量	20 kg

标准配置

1、A220 主机	1 台
2、热封器	1 个
3、标注笔	2 个
4、随机维修包	1 套
可选件	
1、滤袋(F57)	1 盒/1000 个



AOCS 滤袋法酸性洗涤纤维的联合实验室数据图（引自：AOCS Procedure No. BA 6a-5）